



1 m³ CONTAINER

<p style="text-align: center;"><u>Karakteristieken</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Bak + Deksel</u></p> <p>Materiaal: RVS 304 Materiaaldikte: 2 mm Volume: 1 m³ Afwerking: Gebeitst Dichting deksel: Sponsrubber Neopreen</p> <p style="text-align: center;"><u>Frame</u></p> <p>Materiaal: St 37.2 Afwerking: Verzinkt Voetsteunen: ERTALON</p> <p>Totaal leeggewicht: ± 270 kg NIRAS code: 38 Max. toegelaten bruto gewicht: IP-2 certificaat: 725 kg Overpack vloeistoffen, niet – IP2: 1000 kg</p> <p>Referentie: Verpakkingsdossier AFB/2005-05276b</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><u>AFMETINGEN (mm)</u></p>	
<p style="text-align: center;"><u>GEBRUIKSAANWIJZING</u></p> <p>De container mag worden gebruikt voor het vervoer en de opslag van voorverpakt NGA.</p> <p>De container is vooraan voorzien van 2 beugels (1 op deksel en 1 op bak) ter verzegeling. Deze is te verwijderen vooraleer de container kan ontgrendeld en geopend worden. Het ontgrendelen gebeurt door de schuifgrendel naar links te trekken waarna het sluitsysteem kan ontsloten worden door de handgreep naar achter te trekken. Het deksel is voorzien van 2 luchtdrukpompen die ervoor zorgen dat het deksel makkelijk kan geopend worden en zonder gevaar geopend blijft tijdens het laden of ontladen van de container. Bij het (ont)laden zorgt men ervoor dat de container niet beschadigd wordt. Vóór het sluiten van de container controleert men de sluitrand van de bak en de dichting van het deksel op vuil, beschadiging e.d., die de goede afsluiting zouden kunnen hinderen. Bij het sluiten van het deksel is voorzichtigheid geboden om kwetsuren aan handen of vingers te vermijden. De container wordt gesloten door de handgreep te ontgrendelen via de schuifgrendel en deze naar achter te trekken waardoor het deksel over de sluihaken zakt, waarna de handgreep naar voren wordt geduwd en de schuifgrendel de sluiting vergrendelt.</p> <p>Voor vervoer en manipulatie met een heftruck zijn onderaan het frame geleidingen voorzien. Aan de bovenzijde zijn er op de 4 hoeken telkens 2 hijsogen. De containers zijn zodanig ontworpen dat ze gestapeld kunnen worden. Een stapelhoogte van max. 2 containers is toegelaten.</p> <p>De container is aan de buitenzijde voorzien van een R.A.-kenteken, een volgnummer, en een transparant hoesje voor bijkomende documentatie. Het aanbrengen van andere stickers of markeringen wordt niet toegelaten.</p> <p>De container is door de Fysische Controle van Belgoprocess IP-2 goedgekeurd.</p>	